

# C4

## catálogo de eletrodos faca reutilizáveis



# eletrodos faca

diâmetros de haste  
1,8mm ou 2,4mm



laminas com revestimento  
T antiaderente "T", o  
máximo de desempenho

isolamento testado

Eletrodo Electrocirúrgico Faca, Haste 45°



Opção Modelo Revestido T

Comprimento Haste	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	<b>ACELO005</b>	<b>ACELO136</b>
63mm	<b>ACELO273</b>	<b>ACELO288</b>
76mm	<b>ACELO274</b>	<b>ACELO289</b>
100mm	<b>ACELO275</b>	<b>ACELO290</b>
120mm	<b>ACELO965</b>	<b>ACELO966</b>
165mm	<b>ACELO276</b>	<b>ACELO291</b>

Eletrodo Electrocirúrgico Faca Reto,



Opção Modelo Revestido T

Comprimento Haste	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
50mm	<b>ACELO006</b>	<b>ACELO137</b>
63mm	<b>ACELO269</b>	<b>ACELO284</b>
76mm	<b>ACELO270</b>	<b>ACELO285</b>
100mm	<b>ACELO271</b>	<b>ACELO286</b>
120mm	<b>ACELO963</b>	<b>ACELO964</b>
165mm	<b>ACELO272</b>	<b>ACELO287</b>

Eletrodo Electrocirúrgico Faca Baioneta Ponta Reto, Comprimento Haste 120 mm



Comprimento Haste	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
120mm	<b>ACELO113</b>	<b>ACELO244</b>

Eletrodo Electrocirúrgico Faca Curta Reto



Comprimento Haste	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
63mm	<b>ACELO302</b>	<b>ACELO309</b>
72mm	<b>ACELO303</b>	<b>ACELO310</b>
100mm	<b>ACELO304</b>	<b>ACELO311</b>
120mm	<b>ACELO967</b>	<b>ACELO968</b>
165mm	<b>ACELO305</b>	<b>ACELO312</b>

Eletrodo Electrocirúrgico Faca Curta Baioneta



Comprimento Haste	Haste Ø 1,8mm	Haste Ø 2,4mm
120mm	<b>ACELO969</b>	<b>ACELO970</b>
165mm	<b>ACELO301</b>	<b>ACELO308</b>